


# Motor kablosu

## NEBM-S1G9-E-20-Q5-LE6

Ürün numarası: 5085056

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	9
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	6
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	6
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 72 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	20 m
Kablo özelliği	Suitable for energy chains
Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı	$\geq 62$ mm
Kablo çapı	6,2 mm
Kablo yapısı	6x0,34 Ekranlı
İletken- ve nominal kesit	0,34 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP65
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri