


Yatak mesnedi LN-40

Ürün numarası: 5148

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP silindirlerin eklem bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	40
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	192 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	İslah çeliği