


Yatak mesnedi LN-80

Ürün numarası: 5151

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP
silindirlerin eklem bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	80
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	877 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	Bilyeli grafit dökümlü demir