


Yatak mesnedi LN-100

Ürün numarası: 5152

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP
silindirlerin eklem bağlantısı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	100
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 150 °C
Ürün ağırlığı	1.234 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	Bilyeli grafit dökümlü demir