


Güç besleme soketi NECU-M-PPG5PP-C1-PN

Ürün numarası: 5195383

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	PROFINET
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Sertifika yayınlayan bölüm	UL E328433
Ek fonksiyonlar	AIDA taleplerini yerine getiriyor
Bağlantı frekansı	100
Kablo çıkışı	Düz
Ürün ağırlığı	109 g
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Soket
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması PP, pin 2 ve 5'e kodlama
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	5
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	İstenmeden çekmeye karşı Push-Pull kilidi
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Yaylı klemens
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 24 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	16 A
Aşırı gerilim dayanımı	4 kV
Kablo bağlantısı	Pg13,5 altı köşeli SW22
Kablo çapı	9 ... 13 mm
İletken- ve nominal kesit	0,75 ... 2,5 mm ²
İletken anma kesiti (AWG)	AWG18 - 13
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-40 ... 85 °C
Depolama sıcaklığı	-40 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Alev testi	UL94 V-0
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Malzeme, muhafaza	Nikel kaplı pres döküm çinko
Renkli gövde	gümüş
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-V
Malzeme, sıkma bağlantılar	Nikel ve altın kaplama bakır alaşım