


Servo motor EMMB-AS-60-02-S

Ürün numarası: 5219169

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-20 ... 40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Uygun olduğu standart	IEC 60034
İzolasyon koruma sınıfı	F
EN 60034-1'e uygun seviye sınıfı	S1
Koruma sınıfı	IP65
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
Nominal çalışma gerilimi DC	300 V
Nominal gerilim DC	300 V
Durma hali torku	0,7 Nm
Nominal tork	0,64 Nm
Tork tepe değeri	1,92 Nm
Nominal devir	3.000 1/min
Max. Devir	6.000 1/min
Nominal motor gücü	200 W
Sürekli açık devre akımı	1,5 A
Nominal akım motor	1,4 A
Akım tepe değeri	4,2 A
Motor sabiti	0,48 Nm/A
Gerilim sabiti, fazlar arası	29 mVmin
Faz-faz sargı direnci	11,2 Ohm
Faz-faz sargı endüktansı	20,9 mH
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,214 kgcm ²
Ürün ağırlığı	1.100 g
Müsaade edilir eksenel mil yükü	90 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	180 N
Rotor konum sensörü	Mutlak tek tur Enkoder
Döner pozisyon enkoder arayüzü	Nikon A format
Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi	optik
Rotor pozisyon enkoderi, tipik çözünürlük	20 Bit
Rotor pozisyon enkoderi, tipik açısız doğruluk	20 arcmin