

Hortum PUN-V0-8X1,25-SW

Ürün numarası: 525439

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	8 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	37 mm
İç çap	5.7 mm
Min. bükme yarıçapı	18 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 Bar...7 Bar -13.775 000032...101.5 000032
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7::-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	90 °C'ye kadar basınçsız kullanım
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.031 000015
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 8 mm olan soket bağlantısı için Rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	siyah
Renk hakkında not	alev koruması nedeniyle standart renkten sapma
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)