

Plastik hortum PUN-V0-12x2-BR

Ürün numarası: 525465

FESTO

yanma gecikmeli (kıvılcıma dayanıklı)



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
Bending radius relevant for flow rate	62 mm
İç çap	8 mm
Min. Bükme radyusu	21 mm
Temperature dependent operating pressure	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
UL 94' e göre Yanma sınıfı	V0-V2
Çevre sıcaklığı	-35 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	TÜV
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,08 kg/m
Renk	kahve rengi
Note on colour	Due to flame protection deviation from the standard colour
Shore sertliği	D 54 +/-3
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Hortum için malzeme bilgisi	TPE-U(PU)