



Pozisyon sensörü CRSMT-8-PS-K-LED-24

Ürün numarası: 525563

FESTO

Elektrikli, temassız, PNP, T-slotlu silindirler için, kablolu, korozyona ve aside dayanıklı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	T-kanalı için
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	0,2 ms
Kapama süresi	0,5 ms
Max. Anahtarlama frekansı	1.000 Hz
Max. Çıkış akımı	100 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	3 W
Gerilim düşmesi	≤ 1,8 V
Geriya kalan akım	≤ 0,1 mA
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 3-damarlı
Kablo uzunluğu	2,5 m
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-O
Bağlantı şekli	T-kanalına sıkıştırılmış
Ürün ağırlığı	40 g
Malzeme, muhafaza	PP Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68 IP69K
İzolasyon gerilimi	500 V
Kirlilik sınıfı	3