


# Manifold

## VIGK-04-D-2-1/2

Ürün numarası: 525570

FESTO

04 valf adası için, yüksek debi, ISO-Valfler Büyüklük 2, (G 1/2)



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Valf yerlerinin max. sayısı	1
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G3/4
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm