


# Manifold

## VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Ürün numarası: 525574

FESTO

04 valf adası için, yüksek debi, ISO-Valfler Büyüklük 2, (G 1/2)  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	183 mm
Çalışma basıncı	-0,9 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 1	NPT3/4-14
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 3	NPT3/4-14
Pnömatik bağlantı 4	NPT1/2-14
Pnömatik bağlantı 5	NPT3/4-14
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm