

Bus bağlantısı FBA-2-M12-5POL

Ürün numarası: 525632

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Ürün ağırlığı	28 Gram
Elektrik bağlantısı	9 kutuplu / 5 kutuplu Düz soket / soket ve soket Sub-D / M12x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	24 V
Akım taşıma kapasitesi	4 A
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Bronz altın kaplı