


# Ara konum bağlantı parçası SLG-Z-18-A

Ürün numarası: 525681

FESTO

SLG doğrusal tahrik elemanı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Döner modül
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	75 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli ve ayar pimli
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme, tahditler	Çelik, nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	PUR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum sert eloksallı kaplama