


# Yaklaşım sensörü

## SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

Part number: 525916

FESTO

elektriksel, kontaklı, PNP, sensör kanalı 10 olan tahrik elemanları için, üstten montaj, M8 soketli.



## Data sheet

Feature	Value
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	≤ 0,33 ms
Kapama süresi	0,3 ms
Max. Anahtarlama gücü DC	6 W
Gerilim düşmesi	2 V
Geriya kalan akım	0,06 mA
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M8x1 3-pinli
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Bağlantı şekli	Yuvarlak kanala sıkıştırılmış
Sıkma torku	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	5 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67