



Vantuz

ESS-30-GT-G1/8-I

Ürün numarası: 525970

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	3,5 mm
Min. İş parçası yarıçapı	26 mm
Nominal genişlik	2,5 mm
Vantuz çapı	30 mm
Vantuz hacmi	2,4 cm ³
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Emme vantuzu şekli	Derin yuvarlak
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	36 N
Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet	13 N
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Vakum bağlantısı	G1/8
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme, vida dişli tapa	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®