



Vantuz ESS-30-GT-G1/8

Ürün numarası: 525971

FESTO

Kolay şekilde değiştirilebilir



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici | 3,5 mm |
| Min. İş parçası yarıçapı | 26 mm |
| Nominal genişlik | 2,5 mm |
| Vantuz çapı | 30 mm |
| Vantuz hacmi | 2,4 cm ³ |
| Montaj pozisyonu | İstenildiği gibi |
| Emme vantuzu şekli | Derin yuvarlak |
| Çalışma basıncı | -0,95 ... 0 bar |
| Nominal çalışma basıncı | -0,7 bar |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7:-:-] |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-A1-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 80 °C |
| Nominal işletme basıncında tutma kuvveti | 36 N |
| Nominal çalışma basıncında yanıl kuvvet | 13 N |
| Ürün ağırlığı | 13 g |
| Bağlantı şekli | Vakum portu üzerinden |
| Vakum bağlantısı | G1/8 |
| Renk | kırmızı/kahve rengi |
| Shore sertliği | 72 +/- 5 |
| Malzeme, vida dişli tapa | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, vantuz | Vulkollan® |