


Vakum vantuzu ESV-100-GT

Ürün numarası: 526005

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	9 mm
Min. İş parçası radyusu	135 mm
Vantuz çapı	100 mm
Vantuz hacmi	53,9 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	yuvarlak, çan formu
Emme vantuzu şekli	Derin yuvarlak
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	375 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	183 N
Ürün ağırlığı	58,9 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®