



Vakum vantuzu ESV-50-BT

Ürün numarası: 526007

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	10 mm
Min. İş parçası yarıçapı	40 mm
Vantuz çapı	50 mm
Vantuz hacmi	17,6 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	körüklü
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	100 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	100 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	39 N
Ürün ağırlığı	16,2 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®