


Vakum vantuzu ESV-80-BT

Ürün numarası: 526008

FESTO

Yedek parça, kolay değiştirilebilir.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Vantuz tutucu için yükseklik dengeleyici	10,5 mm
Min. İş parçası radyusu	100 mm
Vantuz çapı	80 mm
Vantuz hacmi	59,1 cm ³
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	körüklü
Emme vantuzu şekli	Yuvarlak, körükler 1.5 sarım
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
Nominal çalışma basıncı	-0,7 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
%70 vakumda ayırma kuvveti	237 N
Nominal işletme basıncında tutma kuvveti	237 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	102 N
Ürün ağırlığı	57,2 g
Bağlantı şekli	Vakum portu üzerinden
Renk	kırmızı/kahve rengi
Shore sertliği	72 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, vantuz	Vulkollan®