



Vakum jeneratörü VN-05-L-T2-PQ1-VQ1-RQ1

Ürün numarası: 526114

FESTO

Standart, yüksek emiş, genişlik 10 mm, geçmeli konnektörlü T-şeklinde



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik, nozul	0,45 mm
Valf dilimi genişliği	10 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ejektörün karakteristiği	Yüksek emiş debisi Standart
Tasarım yapısı	T-Formlu
Maks. emiş için çalışma basıncı	5 bar
Çalışma basıncı	1 ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere göre maks. emiş	15,7 l/min
Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı	1,7 s
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	0,5 Nm
Ürün ağırlığı	15 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	QS-4
Pnömatik bağlantı 3	QS-4
Vakum bağlantısı	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, alıcı nozül	POM
Malzeme, muhafaza	POM-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, verici nozül	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, rakor	Pirinç Nikel kaplı