


# Analog modül CPX-2AE-U-I

Ürün numarası: 526168

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için, 2 giriş.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	48 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
Maks. hat uzunluğu	30 m Ekranlı
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz
Diyagnostik	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Giriş sinyalinde kısa devre Parametreleme hatası
Parametreleri konfigüre etmek	Veri formatı Kanal başına zorlama Sınır değer izleme/kanal Ölçüm değerini düzeltirme Kanal başına sinyal aralığı Kısa devre sonrası davranış Tel kopması/kanal denetimi
Dahili çevrim süresi	4 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 50 mA
Giriş sayısı	2
Veri formatı	12 bit + ön ek 15 bit'e ölçeklenebilir
Tekrarlama hassasiyeti	25° C'de % 0.15
25 °C'de temel hata sınırı	Gerilim girişi için % ±0,3
Ortam sıcaklığıyla ilişkili çalışma hata sınırı	Gerilim girişi için % ±0,5
Sensör tipleri	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, dahili sensör beslemesini kullanmadan
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta