


Analog modül CPX-2AA-U-I

Ürün numarası: 526170

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için, 2 çıkış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	49 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
Maks. hat uzunluğu	30 m Ekranlı
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz
Diyagnostik	Kanal başına tel kopması Kanal başına sınır değer ihlali Kanal başına çıkış sinyalinde kısa devre Aktüatör beslemesinde kısa devre Parametreleme hatası Alt gerilim, çıkışlar
Çıkış sayısı	2
Parametreleri konfigure etmek	Veri formatı Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Sınır değer izleme/kanal Kanal başına Idle modu Ölçüm değerini düzeltirme Kanal başına sinyal aralığı Kısa devre sonrası davranış Tel kopması/kanal denetimi
Dahili çevrim süresi	4 ms
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 100 mA
Veri formatı	12 bit + ön ek 15 bit'e ölçeklenebilir
Tekrarlama hassasiyeti	25° C'de %0.05
25 °C'de temel hata sınırı	±0,5 %
Ortam sıcaklığıyla ilişkili çalışma hata sınırı	±0,6 %
Sensör tipleri	0 - 10 V 0 - 20 mA 4 - 20 mA
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Evet, dahili sensör beslemesini kullanmadan
Koruma (kısa devre)	Dahili elektronik sigorta