


# Bus düğümü CPX-FB23-24

Ürün numarası: 526176

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	CC-Link
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	115 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	Hata: haberleşme hatası RD: Veri alışı Run: Haberleşme durumu SD: Veri gönderimi
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	Sub-D soket, 9-pin Sub-D fiş, birleştirilerek monte edilir Vidalı klemens dizisi, IP20
Girişler için max. adres hacmi	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Girişler hakkında açıklama	Rx'de 14 byte (F23) RWr'de 32 byte (F23) Rx'de 64 byte, RWr (F24)
Çıkışlar için max. adres hacmi	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Çıkışlar hakkında açıklama	Ry'de 64 byte, RWw (F24) Ry'de 14 byte (F23) RWw'de 32 byte (F23)
Parametreleri konfigure etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri

Özellik	Değer
Veri iletim hızı	156 ... 10000 kbit/s
Ek fonksiyonlar	Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 70 mA