


# Giriş/çıkış modülü CPX-8DE-8DA

Ürün numarası: 526257

FESTO

CPX modüler elektriksel terminal için, 8 dijital giriş, 8 dijital çıkış.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu ve bağlantı teknolojisi dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	48 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	Bağlantı bloğuna bağlıdır
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma (monte ediliyken)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
LED göstergeler	1 Toplu diyagnoz 16 Kanal durumu
Diyagnostik	Kanal başına kısa devre/aşırı yük Alt gerilim, çıkışlar
Çıkış sayısı	8
Parametreleri konfigure etmek	Giriş dalgalanmalarını kaldırma süresi Kanal başına tehlike önleme Kanal başına zorlama Kanal başına Idle modu Sinyal uzatma süresi Kısa devre sonrası davranış Modül denetimi
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Tipik olarak 22 mA
Giriş sayısı	8
Girişlerin karakteristikleri	IEC1131-T2
Giriş debounce süresi	3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, parametrelendirilebilir)
Modül başına maks. artık akım girişleri	0,7 A
Karakteristik eğri, çıkışlar	IEC1131-T2
Anahtarlama lojjiği, çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. artık akım çıkışları	4 A
Kanal başına maks. güç beslemesi	0.5 A (12 W lamba yükü)
Elektriksel izolasyon kanal – kanal	hayır
Elektriksel izolasyon kanal – dahili bus	Çıkışlar - Evet, ara bir besleme kullanıldığında
Koruma (kısa devre)	Kanal başına dahili elektronik sigorta koruması