


Filtre-regülatör

LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Ürün numarası: 526284
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli bağlantı pleytli, manometresiz, yarı otomatik su boşaltmalı.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Micro
Seri	D
Montaj konumu	dikey
Filtreasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	yarı-otomatik
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm ³
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,3 bar
Standart nominal debi	410 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	114 g
Bağlantı şekli	Montaj köşebentli Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC