



Filtre

LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Ürün numarası: 526302
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Dişli bağlantı pleytli, yarı otomatik su boşaltmalı.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
İmalattan kalkan tip. 2016'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Micro
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtre derecesi	5 µm
Su boşaltma	yarı-otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	3 cm ³
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Standart nominal debi	290 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	Asal gazlar ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	64 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Hat döşeme Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/8-27
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Filtre için malzeme bilgisi	PE
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC