



Yaklaşım sensörü

SMT-10F-NS-24V-K2,5L-OE

Part number: 526678

FESTO

elektriksel, kontaklı, NPN, sensör kanalı 10 olan tahrik elemanları için,
üstten montaj, kablolu.



Data sheet

Feature	Value
Tasarım	Yuvarlak kanal için
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama değerinin üretilmesi	+/- 0,1 mm
Anahtarlama süresi	0,5 ms
Kapama süresi	0,5 ms
Max. Çıkış akımı	200 mA
Max. Anahtarlama gücü DC	6 W
Gerilim düşmesi	2 V
Geriya kalan akım	0,01 mA
Kısa devre korumalı	evet
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Elektriksel bağlantı	Kablo 3-damarlı
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	2,5 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR
Bağlantı şekli	Yuvarlak kanala sıkıştırılmış
Sıkma torku	0,2 Nm
Ürün ağırlığı	15,5 g
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67