

# Motor kablosu KMTR-AC-10

Ürün numarası: 526740

FESTO

MTR-AC-55/70/100 servomotorlar için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Koruma sınıfı	IP54
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Min. Kablo bükme yarıçapı	100 mm
Kablo yapısı	4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 4 x 1 mm <sup>2</sup> Shielded
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	PUR