


Pozisyon sensörü SMH-S1-HGPP32

Ürün numarası: 526895

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Tasarım | tutucular için |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Ölçme büyüklüğü | Pozisyon |
| Ölçüm prensibi | manyetik yankı |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...60 °C |
| Kısa devre dayanımı | hayır |
| Aşırı yük dayanımı | mevcut değil |
| Çıkış sinyali | analog |
| Ters polarite koruması | hayır |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soketli kablo |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 4 |
| Çıkış yönü bağlantı | uzunlamasına |
| Fiş kontakları malzemesi | Pirinç, altın kaplı |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Montaj türü | tutucuya vidalanmış |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Ürün ağırlığı | 20 Gram |
| Gövde rengi | siyah |
| Gövde malzemesi | Epoksi reçine Pirinç, nikel kaplı PA POM PUR |
| Koruma türü | IP65 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |