


Basınç anahtarı SDE5-V1-O-Q3E-P-M8

Ürün numarası: 527459

FESTO

For vacuum with M8 plug version.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Anahtarlama fonksiyonu	Threshold value with fixed hysteresis
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8x1 3-pinli EN 60947-5-2' ye göre yuvarlak tasarım
Koruma sınıfı	IP40
Pnömatik bağlantı	QS-3
Montaj konumu	istenildiği gibi
Kısa devre korumalı	Darbeli
Ölçme değeri	Relatif basınç
Ölçme metodu	piezorezistif basınç anahtarı
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Anahtarlama ayarlama aralığı	0 ... 100 %
Anahtarlama durum göstergesi	Sarı LED
Operating voltage range DC	15 ... 30 V
Max. Çıkış akımı	100 mA
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
CE mark (see declaration of conformity)	to EU directive for EMC
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Ürün ağırlığı	19 g
Pressure measuring range, initial value	0 bar
Pressure measuring range, final value	-1 bar
Histeresis FS	2 %
Anahtarlama noktası üretimi	0,3 %
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut
Gövde için malzeme bilgisi	PA POM PPS-kuvvetlendirilmiş