


# Fiş SD-SUB-D-ST25

Ürün numarası: 527522

FESTO

25-pin, MPV-E-E/A-M-12 veya CPX-AB-M12-M8-KL çok pinli fiş dağıtıcısına bağlantı için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	51 g
Elektriksel bağlantı	25-pin Erkek soket Sub-D
Çalışma gerilimi aralığı DC	$\leq 250$ V
Çalışma gerilimi aralığı AC	$\leq 250$ V
Müsaade edilen akım değeri	5 A
Kablo bağlantısı	Pg11
Müsaade edilebilir kablo çapı	7 ... 12 mm
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Altın yaldızlı