

Filtre MS4-LF

Ürün numarası: 527695

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---|
| Boyut | 4 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5 ° |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm...40 µm |
| Su tahliye | tam otomatik elle dönen yarı otomatik |
| Tasarım | Santrifüj ayırıcılı sinter filtre |
| Kabuk koruması | Plastik koruyucu kafes metal bir kabuk olarak entegre |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...14 Bar |
| Standart anma debisi | 1000 l/min...1700 l/min |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK EX düzenlemelerine göre |
| Patlamaya karşı koruma | Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX) |
| ATEX kategorisi, gaz | II 2G |
| ATEX kategorisi, toz | II 2D |
| Ex ateşleme koruma sınıfı | Ex h IIC T6 Gb X |
| Ex ateşleme koruma sınıfı, toz | Ex h IIIC T60°C Db X |
| Ex ortam sıcaklığı | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---|
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı plakası malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Filtre malzemesi | PE |
| Gövde malzemesi | Alüminyum pres döküm |
| Ayırma tablası malzemesi | POM |