


Çalıştırma valfi MS4N-EE

Ürün numarası: 527710

FESTO

NPT dişli



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Tetikleme şekli	elektriksel
Egzost hava fonksiyonu	kısılamaz
Yardımcı el kumanda	kilitli yok İtme
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	Pilotlu
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış G1/8 için hazırlanmış basınç sensörlü Manometreli
Çalışma basıncı	4 ... 14 bar
Standart nominal debi	1.000 ... 2.000 l/min
Anahtarlama zamanı	100 %
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3 VA, tutma gücü 2.4 VA 230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3 VA, tutma gücü 2.4 VA 24 V DC: 1.8 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
KC işareti	KC-EMV
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektromanyetik uyumluluk için UK talimatlarına göre UK RoHS talimatlarına göre
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Akış yönü	tek yönlü
Ürün ağırlığı	273 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm