

# Şartlandırıcı FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Ürün numarası: 527879



Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Otomatik bağlantılı bağlantı pleyti, manometresiz, yarı otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                       | Değer  |
|-------------------------------|--|
| Büyükük                       | Micro  |
| Seri                          | D  |
| Tetikleme güvenliği           | Kilitli döner düğme  |
| Montaj pozisyonu              | dikey +/- 5°   |
| Su boşaltma                   | yarı-otomatik  |
| Tasarım yapısı                | Manometresiz filtre-regülatör<br>oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı     | 3 cm <sup>3</sup>  |
| Filttrasyon derecesi          | 5 µm   |
| Basınç göstergesi             | M5 hazırlanmış   |
| Çalışma basıncı               | 1 ... 10 bar   |
| Basınç ayar aralığı           | 0,5 ... 7 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri | 0,3 bar  |
| Kullanım havası               | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:::]                            |
| Kullanım havası sıcaklığı     | -10 ... 60 °C  |
| Çevre sıcaklığı               | -10 ... 60 °C  |
| Ürün ağırlığı                 | 139 g  |
| Bağlantı şekli                | Hat döşeme<br>Aksesuarlı   |
| Pnömatik bağlantı 1           | QS-4   |
| Pnömatik bağlantı 2           | QS-4   |
| Malzeme, muhafaza             | İşlenmiş alüminyum alışımlı  |
| Malzeme, çanak                | PC   |