

# Basınç regülatörü kombinasyonu LRB-1/2-D-O-K3-MIDI



Ürün numarası: 528975

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Bağlantı takımı ile, bağlantı pleyti ve ayak bağlantısı, 2,3,4 veya 5 regülatörlü blok, manometresiz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Midi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör İçinden geçen basınçlı hava kaynaklı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 16 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	3.200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	3.144 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Malzeme, bağlantı plakası	Çinko pres döküm
Malzeme, kumanda paneli	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm