


Yağlayıcı MS4-LOE-1/8-R

Ürün numarası: 529413

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolm miktarı	30 cm ³
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kafes
Çalışma basıncı	1 Bar...12 Bar
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	40 l/min
Standart anma debisi	1100 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG32
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	194 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	PC