



# Basınç regülatörü MS4-LR-1/4-D7-AS

Ürün numarası: 529419

★ Temel ürün gamı

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, akış yönü soldan sağa.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	direkt kumandalı membranlı regülatör
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Basınç göstergesi	Manometreli
Mpa işletim basıncı	0,08 ... 1,4 MPa
Çalışma basıncı	0,8 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Maks. basınç histeresi (MPa)	0,025 MPa
Max. Basınç histeresi değeri	0,25 bar
Maks. basınç histeresi	3,625 psi
Standart nominal debi	1.700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	225 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	Alüminyum pres döküm
Malzeme, kumanda paneli	PA POM
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, membran	NBR