


Hassas filtre MS4-LFM-1/4-BRM-Z

Ürün numarası: 529462

FESTO

1 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	4
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	1 µm
Filtrenin verimi	99,99 %
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Elyaf filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	19 cm ³
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	0 ... 14 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	360 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	54 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:7:3]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,5 mg/m ³
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	190 g
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Filtre için malzeme bilgisi	Boron silikat lifi
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC