


Filtre

MS6-LF-1/2-CUV-Z

Ürün numarası: 529614

FESTO

5 µm filtre, metal hazne koruması, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü sağdan sola doğru.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Büyükük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Filtrasyon derecesi | 5 µm |
| Su boşaltma | tam otomatik |
| Tasarım yapısı | Santrifüjlü sinter filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 38 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Metal kavanoz olarak entegre edilmiş |
| Çalışma basıncı | 2 ... 12 bar |
| Standart nominal debi | 3.200 l/min |
| Kullanım havası | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 820 g |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, filtre | PE |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, ayırma plakası | POM |