



Hassas filtre MS6-LFM-1/4-BRM-Z

Ürün numarası: 529668

FESTO

1 µm Filtre, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj konumu | dikey +/- 5° |
| Filtreasyon derecesi | 1 µm |
| Filtrenin verimi | 99,99 % |
| Su boşaltma | manuel, döner |
| Tasarım yapısı | Elyaf filtre |
| Max. Yoğuşan sıvı miktarı | 38 cm ³ |
| Kavanoz koruması | Plastik koruma kabı |
| Çalışma basıncı | 0 ... 20 bar |
| Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı | 950 l/min |
| Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı | 140 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Depolama sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [2:7:3] |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Atık yağ kabı | 0,5 mg/m ³ |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 600 g |
| Bağlantı şekli | Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Filtre için malzeme bilgisi | Boron silikat lifi |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |
| Kavanoz için malzeme bilgisi | PC |