



# Aktif karbon filtresi

## MS6-LFX-1/2-R-Z

Ürün numarası: 529680

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	6
Seri	MS
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Aktif karbonlu filtre
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Çalışma basıncı	0 ... 20 bar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	900 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:1]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 30 °C
Atık yağ kabı	0,003 mg/m3
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	Aktif karbon
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC