



Başlama valfi

MS6-EE-3/8-V110-Z

Ürün numarası: 529836

FESTO

elektriksel, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Egzost hava fonksiyonu | kısılamaz |
| Tetikleme şekli | elektriksel |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Yardımcı el kumanda | kilitli Pushing |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | mekanik yay |
| Kumanda şekli | direkt |
| Pilot basıncı beslemesi | dahili |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Valf fonksiyonu | 3/2 closed, single solenoid |
| Anahtarlama konum göstergesi | Aksesuarlı |
| Çalışma basıncı | 4 ... 18 bar |
| b değeri | 0,5 |
| C değeri | 22 l/sbar |
| Standart nominal debi | 5.500 l/min |
| Karakteristik bobin değerleri | 110V AC |
| Kullanım havası | Basıncılı hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 740 g |
| Elektriksel bağlantı | Erkek soket Kübik tasarım Tasarım C DIN 43650' e göre |
| Bağlantı şekli | Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme |
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/2 |
| Malzeme hakkında not | Free of copper and PTFE |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | NBR |
| Gövde için malzeme bilgisi | Alüminyum pres döküm |