

Kaplin EAMC-B-15-22-5-5

Ürün numarası: 530085

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	5 mm
Tutucu çapı 2	5 mm
Boyut	15
Nominal uzunluk	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	12000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	0.13 000065
Aktarılabılır tork	1 Nm
Ürün ağırlığı	6 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu