

Manometre

MA-40-232-N1/8-PSI-E-RG

Ürün numarası: 530388

FESTO

Psi cinsinden gösterge ünitesi, ayarlanabilir kırmızı/yeşil skala.
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [psi]	0 ... 232 psi
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 ... 232 Psi
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	ABS
Pencere camı malzeme bilgisi	PMMA
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	60 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Oksijen yok Asetilen yok