



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB4-1/4:H3N3M1-WP-Z

Ürün numarası: 531098

FESTO

Filtre, regülatör, yağlayıcı ve duvar bağlantı pleytinden oluşur.
Max. Çıkış basıncı 12 bar, 5 µm filtre, manometreli, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli Regülatör Standart filtre Standart sisli yağlayıcı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	1 ... 12 bar
Giriş basıncı	1,5 ... 14 bar
Standart nominal debi	700 l/min
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş yağsız hava 40 µm filtrelenmiş hava, yağlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	3.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.000 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC