



# Sartlandırıcı kombinasyonu MSB4-1/4-FRC3:J7M1-Z

Ürün numarası: 531114

FESTO

Filtre-regülatör-yağlayıcı kombinasyonu, max. çıkış basıncı 7 bar, 5 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik kapak korumalı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Filtreasyon derecesi	5 µm
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 14 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Standart nominal debi	1.300 l/min
Kullanım havası	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC