



Sartlandırıcı kombinasyonu

MSB4-1/8-FRC2:J6M1

Ürün numarası: 531127

FESTO

Filtre/basınç regülatör/yağlama kombinasyonu, maksimum çıkış basıncı 7 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlemeli regülatör kafası, plastik hazne korumalı plastik hazne, tam otomatik su tahliyesi, debi yönü soldan sağa doğru.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör oranlı standart püskürtmeli yağlayıcı
Filttrasyon derecesi	40 µm
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	1,5 ... 12 bar
Basınç ayar aralığı	0,3 ... 7 bar
Standart nominal debi	950 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC