

Bağlantı kablosu KMP6-09P-8-2,5



Ürün numarası: 531184

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Minyatür valfler için, SubD-socketli, 9-pinli, 8 bobin için.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uygun olduğu standart | DIN 41652 |
| Kablo tanımlaması | Tanımlama etiket taşıyıcısız |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 248 g |
| Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon | Saha cihazı tarafı |
| Elektriksel bağlantı 1, tasarım | Köşeli |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi | Soket |
| Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı | Düz |
| Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi | Sub-D |
| Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı | 9 |
| Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı | 9 |
| Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi | 2 vida 4-40 UNC |
| Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon | Kontrolör tarafı |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi | Kablo |
| Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uç |
| Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı | 9 |
| Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı | 9 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 0 ... 30 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 2,8 A |
| Aşırı gerilim dayanımı | 1 kV |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Kablo özelliği | Standart |
| Kablo test koşulları | Test koşulları talep üzerine verilir |
| Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı | ≥ 76 mm |
| Eğilme yarıçapı, esnek kablo montajı | ≥ 114 mm |
| Kablo çapı | 7,6 mm |
| Kablo çapındaki tolerans | ± 0,25 mm |
| Kablo yapısı | 8x0,34+1x0,5 |
| İletken- ve nominal kesit | 0,34 mm ² 0,5 mm ² |
| Damar sonları | Açıkça kesilir |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Koruma sınıfı hakkında açıklama | monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -25 ... 70 °C |
| Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 75 °C |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | EU-RoHS-RL uyarınca |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | UK RoHS talimatlarına göre |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Kirlilik sınıfı | 2 |

| Özellik | Değer |
|------------------------------|--------------------------|
| Malzeme, kablo kılıfı | PVC |
| Kablo gövdesinin rengi | gri |
| Malzeme, muhafaza | PBT-kuvvetlendirilmiş |
| Renkli gövde | gri |
| Malzeme, vida tipi kilitleme | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme, sıkma bağlantılar | Altın kaplı bakır alaşım |