


Filtre-regülatör

MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS-Z

Ürün numarası: 531228

FESTO

Maximum output pressure 7 bar, 40 µm filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	4
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yođuşan sıvı miktarı	19 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınc göstergesi	Manometreli
Basınc ayar aralıđı	0,3 ... 7 bar
Giriş basıncı	2 ... 12 bar
Max. Basınc histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	1.000 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	5 ... 60 °C
Ürün ađırlıđı	275 g
Bađlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme
Pnömatik bađlantı 1	NPT1/8-27
Pnömatik bađlantı 2	NPT1/8-27
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM