


Filtre-regülatör MS6N-LFR-1/4-D7-EUM-AS-Z

Ürün numarası: 531332

FESTO

Maksimum çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, metal kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliği	Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Filtreasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	38 ml
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	Manometreli
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 12 bar
Giriş basıncı	0,8 ... 20 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,25 bar
Standart nominal debi	2.500 l/min
Kullanım havası	Basıncılı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	5.7.- DIN ISO 8573-1 e göre
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1.087 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Ön panel montajı Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme bilgisi, Yalıtım plakası	POM